



## Precíziós palástköszörű korong D×T×H (mm), 400×40×127, Típus:



### Rendelési adatok

Rendelés száma	594345
GTIN	9003176201180
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagyteljesítményű kerámia kötésű palástköszörű korongok.** A szemcse és a kötés arányának, a kötési szilárdság és a gyártási folyamat optimális összehangolásával rendelkező köszörűkorong szerkezetet a következők jellemzik:

- **Jó vágóképesség és rövidebb köszörülési idők csekélyebb kopás mellett.**
- **Csekély hőterhelés, hűvös csiszolás.**
- **Elkerülhetőek a lehúzási ciklusok miatti hosszú állásidők.**

**Specifikáció: 89A 802J5 AV217.** Nemeskorund **univerzális felhasználáshoz.**

#### Felhasználás:

- **Univerzálisan használható külső körköszörüléshez (hosszanti köszörüléshez, egyenes / ferde beszűrő köszörüléshez).**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban (pl. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin stb.)**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

#### Figyelem:

Síkköszörüléshez is alkalmas.

Alak: 1

Alak: 1

## Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Palástköszörű
Csiszolóanyag	Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	89A 80J5 AV217
Alak	1
Tárcsa Ø D	400 mm
Tárcsaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	400×40×127
Furat Ø H	127 mm