



Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 17X19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	619200 17X19
GTIN	4018754021956
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítoszilárdság, jó erőátadás, különösen kézre álló és könnyű. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

Szabvány:

DIN 3118 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\ max}$	12 mm
Kulcs hossza L	220 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\ max}$	13 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1\ max$	30 mm
Kulcsnyílás $_2$	19 mm
Kulcsnyílás $_1$	17 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2\ max$	33 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Nyitott csillag	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs