

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E6XE8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 619400 E6XE8 |
| GTIN | 4018754022342 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, egyenes alak. Lapos fejek és keskeny gyűrűk szűk helyekhez. Kettős T-profilú szár.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, nikkelbevonatra krómozott.

Kulcs hossza L: 115,5 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max: 9,6 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max: 11,6 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$: 4,5 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$: 5,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Torx®-Profil ₂ | E8 |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max | 9,6 mm |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max | 11,6 mm |
| Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$ | 5,5 mm |
| Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$ | 4,5 mm |
| Kulcs hossza L | 115,5 mm |
| Torx®-Profil ₁ | E6 |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

