

HOLEX**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 4X5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 4X5
GTIN	4045197438003
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	4 mm
Teljes hossz	110 mm
Hajtószár furat Ø	5,3 mm
Kulcsnyílás ₂	5 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 175 mm	621800 175
Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 5X125 mm	621600 5X125