



## Magasszárú fűzős cipő, antracit OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU cipő méret: 46



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 092785 46     |
| GTIN              | 4044348290507 |
| Árucikk kategória | 09C           |

### Leírás

#### Kivitel:

OSLO Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. **SECURA VARIO® sarokcsillapítással.**

- **Zárt cipőnyelv.**
- **Perbunan Alpine járótalp, antracit.**
- **Párnázott szegély.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **Megerősített orrvédelem.**
- **ERGO-COOL® komfort lábágy betét.**

#### Szabvány:

OSLO Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében.

- **Zárt cipőnyelv.**
- **Perbunan Alpine járótalp, antracit.**
- **Párnázott szegély.**
- **Szín bőr belső talp.**
- **Megerősített orrvédelem.**
- **ERGO-COOL® komfort lábágy betét.**

#### Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Figyelem:**

Széles XB kivitel a 092786 sz. alatt.

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 39 – 51 EU méretekben rendelhető.

**Figyelem reklámszöveg:**

Széles XB kivitel a 092786 sz. alatt.

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Acél

Szakadásállóság: Acél

A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett °C

Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

## Műszaki leírás

|  |   |
|--|---|
| Ujjvédő orrész anyaga  | Acél  |
| Védettségi osztály   | S3  |
| A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 felett °C   |
| Hidegszigetelés  | -20 °C-ig   |
| Szakadásállóság  | Acél  |
| EU cipőméret   | 46  |
| Szabvány   | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| Nem  | férfi   |
| Termék fajtája   | Biztonsági csizma   |