



## Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 19X22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítoszilárdság, jó erőátadás, különösen kézre álló és könnyű. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

#### Szabvány:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	19 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	15 mm
Kulcs hossza L	230 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	13 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	22 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1\max$	33 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2\max$	37 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Nyitott csillag	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs