

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 125×20×32, Típus: EK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596100 EK80
GTIN	9003172817194
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

Specifikáció:

Nemeskorund, fehér, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Finomsági fok	finom

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	25 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	20 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	125×20×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szűkítőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához
32 mm

596000 32