

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 5,5X7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 5,5X7
GTIN	4045197438010
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	5,5 mm
Kulcsnyílás ₂	7 mm
Hajtószár furat Ø	6,3 mm
Teljes hossz	110 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 6X160 mm	621600 6X160
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 175 mm	621800 175