

HOLEX**Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 14X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Ovális, jó fogású szár, nagyon stabil. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

Szabvány:**DIN 3118 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	195 mm
Kulcsnyílás ₁	14 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	27,4 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂ max	12,5 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	31,4 mm
Kulcsnyílás ₂	17 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁ max	11 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs