



## Kettős csillagkulcs, egyenes, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E14XE18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, egyenes alak. Lapos fejek és keskeny gyűrűk szűk helyekhez. Kettős T-profilú szár.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, nikkelbevonatra krómozott.

Kulcs hossza L: 185 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_1$  max: 17,8 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_2$  max: 22,5 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{1\text{ max}}$ : 8 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{2\text{ max}}$ : 9,5 mm

### Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	17,8 mm
Torx®-Profil <sub>2</sub>	E18
Kulcs hossza L	185 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\text{ max}}$	8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	22,5 mm
Torx®-Profil <sub>1</sub>	E14
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\text{ max}}$	9,5 mm
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Termék fajtája	Csavarkulcs

