



## Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 24X27mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítoszilárdság, jó erőátadás, különösen kézre álló és könnyű. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

#### Szabvány:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	40,5 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	44,5 mm
Kulcs hossza L	270 mm
Kulcsnyílás $_2$	27 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	16 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	17,5 mm
Kulcsnyílás $_1$	24 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)
Nyitott csillag	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs