

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E20XE24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, egyenes alak. Lapos fejek és keskeny gyűrűk szűk helyekhez. Kettős T-profilú szár.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, nikkelbevonatra krómozott.

Kulcs hossza L: 227 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max: 24,7 mm

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max: 29,2 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$: 10,5 mm

Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$: 12,5 mm

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság $h_{2\max}$	12,5 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	29,2 mm
Kulcs hossza L	227 mm
Torx®-Profil ₁	E20
Torx®-Profil ₂	E24
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	10,5 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	24,7 mm
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Termék fajtája	Csavarkulcs

