


**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 125×20×32, Típus: SC80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596100 SC80
GTIN	9003170025294
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Tömör keményfém és keményfémbetétes szerszámok élezéséhez, valamint öntöttvas és Wolfram munkadarabokhoz.

**Specifikáció:**

**Szilícium-karbid**, zöld, J keménységi fok

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Finomsági fok	finom

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Szilícium-karbid, zöld, J keménységi fok
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	25 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	20 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	125×20×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szűkítőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
32 mm

596000 32