

**HOLEX****Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 19X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Ovális, jó fogású szár, nagyon stabil. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

**Szabvány:****DIN 3118 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	19 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	13 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	22 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	38,4 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2 \max}$	14 mm
Kulcs hossza L	228 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	33,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs