



## Dugókulcs készlet, 1 col négyszög 14 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	646500
GTIN	4018754080175
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Külső négyszögek DIN 3120-B 25 szerint rugós csappal.

Belső négyszögek DIN 3120-D 25 szerint furattal és kioldógommbal.

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M30 – M52 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

#### Tartalom:

4 dugókulcs fej – 12-szög: 1–1db 647000 sz. 46; 50; 55; 60 méret

4 dugókulcs fej – 6-szög: 1–1db 647100 sz. 65; 70; 75; 80 méret

1 csukló: 1 db

1 csúszófej: 648200 sz.

1 hajtószár: 648700 sz.

2 toldószár: 1–1db 648000 sz. 200; 410 méret

1 kerepes hajtófej: 647500 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz

Magasság: 122 mm

Csatlakozó négyszög: 1 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 65-80 mm

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 46-60 mm

### Műszaki leírás

Tartalom (db)	14
---------------	----

Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	1 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	65-80 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	46-60 mm
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	785 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	122 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

Csúszófej, 1 col szár nélkül	648200
Toldószár, 1 col Teljes hossz 200 mm	648000 200
6-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 80 mm	647100 80
12-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 55 mm	647000 55
6-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 70 mm	647100 70
Hajtószár 1 colhoz	648700
12-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 60 mm	647000 60
12-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 46 mm	647000 46
Toldószár, 1 col Teljes hossz 410 mm	648000 410
12-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 50 mm	647000 50
6-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 65 mm	647100 65
6-szög dugókulcs fej, 1 col Kulcsnyílás 75 mm	647100 75
Kerepes hajtófej 1 col nyél nélkül	647500