

**Precíziós furatköszörű korong D×T×H (mm), 40×40×13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	595043
GTIN	9003176647445
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:****Nagyteljesítményű kerámia kötésű speciális korund furatköszörű korongok.****Felhasználás:**

Univerzálisan használható, furatköszörülési eljárás során pl. átmenő furatok, illesztések köszörüléséhez.

Specifikáció:**97A802I5V112 Steel universal.**

Alak: 5

Mélyedés mélysége F 1: 20 mm

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Furatköszörű
Csiszolóanyag	Nagyteljesítményű speciális korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	97A802I5V112 Steel univerzális
Alak	5
Tárcsa Ø D	40 mm

Tárcsaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	40×40×13
Furat Ø H	13 mm
Mélyedés Ø P	20 mm
Mélyedés mélysége F 1	20 mm
Termék fajtája	Furatköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		