

HOLEX**Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 22X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Ovális, jó fogású szár, nagyon stabil. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

Szabvány:**DIN 3118 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	243 mm
Kulcsnyílás ₂	24 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	38,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁ max	15 mm
Kulcsnyílás ₁	22 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂ max	16 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	42 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs