



## Kerepes hajtófej 3/4 col nyél nélkül



### Rendelési adatok

Rendelés száma	645000
GTIN	4018754013425
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

**Szabvány:****DIN 3122-D 20****Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/4 coll

Fogak száma: 36

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	165 mm
Fogak száma	36
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Racsnis hajtófej szélessége	70 mm
Termék fajtája	Racsnis

---

## Tartozék

Pótalkatrészek készlet 3/4 col

645200