



Kettős racsnis csillagkulcs készlet Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E6XE8



Rendelési adatok

Rendelés száma	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Különösen könnyű járású csillagracsnnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Teljes hossz L: 130 mm

Maximális gyűrű Ø D1: 16,5 mm

Maximális gyűrű Ø D2: 17 mm

Maximális gyűrűmagasság h_1 : 6,5 mm

Maximális gyűrűmagasság h_2 : 7 mm

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság h_2	7 mm
Torx®-Profil ₂	E8
Torx®-Profil ₁	E6
Teljes hossz L	130 mm
Maximális gyűrű Ø D2	17 mm
Maximális gyűrűmagasság h_1	6,5 mm
Maximális gyűrű Ø D1	16,5 mm
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Fogak száma	72

Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs