



Kerepes hajtófej, 3/4 col markolattal



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 645100 |
| GTIN | 2050001016225 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3122-D 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/4 coll

Fogak száma: 36

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll |
| Szabvány | DIN 3122 |
| Teljes hossz | 622 mm |
| Fogak száma | 36 |
| Munkaszög | 10 fok |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | krómozott |
| Racsnis hajtófej szélessége | 70 mm |
| Termék fajtája | Racsnis |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Kerepes hajtófej 3/4 col nyél nélkül | 645000 |
| Pótalkatrészek készlet 3/4 col | 645200 |