

**Kettős racsnis csillagkulcs készlet Torx® csavarokhoz, Torx® profil: E10XE12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Különösen könnyű járású csillagracsnnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Teljes hossz L: 150 mm

Maximális gyűrű Ø D1: 18,5 mm

Maximális gyűrű Ø D2: 20 mm

Maximális gyűrűmagasság h_1 : 7,3 mm

Maximális gyűrűmagasság h_2 : 7,7 mm

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság h_1	7,3 mm
Torx®-Profil ₂	E12
Maximális gyűrű Ø D2	20 mm
Maximális gyűrű Ø D1	18,5 mm
Teljes hossz L	150 mm
Maximális gyűrűmagasság h_2	7,7 mm
Torx®-Profil ₁	E10
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Fogak száma	72

Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs