

HOLEX**Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.

Ovális, jó fogású szár, nagyon stabil. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal – 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

Szabvány:**DIN 3118 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	32 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\ max}$	19 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{2\ max}$	20,5 mm
Kulcs hossza L	297 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1\ max$	50,4 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2\ max$	52,4 mm
Kulcsnyílás ₁	30 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3118 / ISO 3318
Csillag helyzete	10 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs