

HOLEX**Kerepes hajtófej, 3/4 col markolattal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	645105
GTIN	4045197676108
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógommbal.

Szabvány:**DIN 3122-D 20****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/4 coll

Fogak száma: 40

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	505 mm
Fogak száma	40
Munkaszög	9 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsní

