

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 12X13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 12X13
GTIN	4045197438072
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	12 mm
Kulcsnyílás ₂	13 mm
Teljes hossz	140 mm
Hajtószár furat Ø	8,5 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 8X180 mm	621600 8X180
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 175 mm	621800 175
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245