



T-hajtószár, komplett, 3/4 col



Rendelési adatok

Rendelés száma	645600
GTIN	2050001016232
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3122-A 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 3/4 coll

Teljes hossz: 510 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Teljes hossz	510 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Csúszófej szár nélkül, 3/4 col	645500
--------------------------------	--------