



Áttűzhető kerepes hajtószár, 3/4 col



Rendelési adatok

Rendelés száma	645300
GTIN	4024089006735
Árucikk kategória	66A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Kovácsolt, stabil és kézre álló konstrukció profilszárral. Áttolható négyszöggel. Jobbos és balos hajtás a meghajtó négyszög áttolásával.

Szabvány:

DIN 3122-C 20

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	490 mm
Fogak száma	36
Munkaszög	10 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsní

Tartozék

Négyszög elem, 3/4 col, külön

645310