



12-szög dugókulcs fej, 1 col, Kulcsnyílás: 41 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	647000 41
GTIN	4018754009916
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Belső négyszög DIN 3120-D 25 szerint furattal és kioldógommbal.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	41 mm
Hossz	70 mm
Profil oldali Ø	55,5 mm
Csatlakozó négyszög	1 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

