

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 175×25×51, Típus: EK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596350 EK80
GTIN	9003173774151
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

Specifikáció:

Nemeskorund, fehér, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Finomsági fok	finom

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúktő gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	175 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	175×25×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szúktőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához 51 mm	596000 51
--	-----------