


**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×32×51, Típus: NK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596410 NK60
GTIN	9003175165940
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

**Specifikáció:**

**Normálkorund**, szürkés-kék, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd az 568725 sz.-tól.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Finomsági fok	közepes

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Normálkorund, szürkés-kék, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Normál korund, szürkés-kék
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúktó gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	200 mm
Tárcsaszélesség T	32 mm
Terméknév attribútum	200×32×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szúktógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
51 mm

596000 51