

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 150×25×51, Típus: NK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596220 NK60
GTIN	9003171306842
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

Specifikáció:

Normálkorund, szürkés-kék, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes
Szemcsézet	60

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Normálkorund, szürkéskek, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Normál korund, szürkéskek
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúkitó gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	150 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	150×25×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szúkitógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához
51 mm

596000 51