

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 150×20×32, Típus: EK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596200 EK60
GTIN	9003170026994
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

**Specifikáció:**

**Nemeskorund**, fehér, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	közepes
Szemcsézet	60

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúkitó gyűrű belső Ø	25 mm
Szúkitó gyűrű belső Ø	20 mm
Szúkitó gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	150 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	150×20×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szúkitógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
32 mm

596000 32