

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 175×25×51, Típus: NK36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596350 NK36
GTIN	9003176642075
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

Specifikáció:

Normálkorund, szürkés-kék, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Szemcsézet	36

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Normálkorund, szürkés-kék, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúktó gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	175 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	175×25×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szúktógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához
51 mm

596000 51