



Gyémánt kombinált csiszoló fazékkő Deckel S0 / S0E-hez D×T×H (mm), 75×26×20, Típus: D15



Rendelési adatok

Rendelés száma	597111 D15
GTIN	9003175860241
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Fazék- és tányér-köszörűkorongok CBN ill. gyémánt csiszolóbevonattal.

Nagy teljesítményű szerszámköszörű korongok superabrazív csiszolóanyag bevonattal (CBN ill. gyémánt) műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. A alumínium-kompozit anyagokból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt járást biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.

Felhasználás:

HSS és keményfém tűk **gazdaságos elő- és készre csiszolásához** a köszörűkorong cseréje nélkül Deckel S0 / S0E gépekhez. Felhasználás párban az 597111 / 597112 ill. 597121 / 597122 sz. fazékkővel lehetséges.

Gyémánt bevonat rövid forgácsot adó, Fe mentes anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint keményfém, polikristályos anyagok (PKD), keramikus anyagok (PKS). **Specifikáció D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

Műszaki leírás

Szemcsézet	D15
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D15C50B
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	11A2
Tárcsa Ø D	75 mm
Tárcsaszélesség T	26 mm
Terméknév attribútum	75×26×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	8 mm
Csiszolóbevonat magassága X	2 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		