


**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 150×20×32, Típus: C800****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596200 C800
GTIN	9003170072045
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas kötésű lehúzókorongok, nagyon lágú. Maximális munkavégzési sebesség 25 m/s.

Felhasználás:

Élek lehúzásához, polírozáshoz, effektköszörüléshez és finom sorjázó munkákhoz. A felfogó karima átmérőjének el kell érnie legalább a korong átmérőjének 2/3-át.

Specifikáció:

PU kötésű szilícium-karbid.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Műszaki leírás

Finomsági fok	extra finom
Szemcsézet	800
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Maximális kerületi sebesség	25 m/s
Specifikáció	PU kötésű szilíciumkarbid
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúkitó gyűrű belső Ø	25 mm
Szúkitó gyűrű belső Ø	20 mm
Szúkitó gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	150 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	150×20×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szúkitógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához
32 mm

596000 32