




Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm), 75×30×20, Típus: D126



Rendelési adatok

Rendelés száma	597510 D126
GTIN	9003176796341
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen.

Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez.

Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	D126
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D126C75B DIAGO W-Carbide
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés

Alak	11V9
Tárcsa Ø D	75 mm
Tárcsaszélesség T	30 mm
Terméknév attribútum	75×30×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	2 mm
Csiszolóbevonat magassága X	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		