

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×32×51, Típus: EK80****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 596410 EK80 |
| GTIN | 9003170783798 |
| Árucikk kategória | 53Y |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

Specifikáció:

Nemeskorund, fehér, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd az 568725 sz.-től.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|-------|
| Szemcsézet | 80 |
| Finomsági fok | finom |

| | |
|-------------------------------|---|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s |
| Specifikáció | Nemeskorund, fehér, M keménységi fok |
| Csiszolóanyag | Nemeskorund, fehér |
| Csiszolási eljárás | Állványos köszörű |
| Szúktő gyűrű belső Ø | 32 mm |
| Alak | 1 |
| Tárcsa Ø D | 200 mm |
| Tárcsaszélesség T | 32 mm |
| Terméknév attribútum | 200×32×51 |
| Furat Ø H | 51 mm |
| Termék fajtája | Köszörűkorong |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Szúktőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához 51 mm | 596000 51 |
|--|-----------|