


**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 175×25×51, Típus: C800****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 596350 C800   |
| GTIN              | 9003170520874 |
| Árucikk kategória | 53Y           |

**Leírás****Kivitel:**

**Rugalmas kötésű lehúzó korongok**, nagyon lágy. Maximális munkavégzési sebesség 25 m/s.

**Felhasználás:**

Élek lehúzásához, polírozáshoz, effektköszörüléshez és finom sorjázó munkákhoz. A felfogó karima átmérőjének el kell érnie legalább a korong átmérőjének 2/3-át.

**Specifikáció:**

**PU kötésű szilícium-karbid.**

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

**Műszaki leírás**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Szemcsézet                    | 800         |
| Finomsági fok                 | extra finom |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC         |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maximális kerületi sebesség | 25 m/s                    |
| Specifikáció                | PU kötésű szilíciumkarbid |
| Csiszolóanyag               | Szilícium-karbid (SiC)    |
| Csiszolási eljárás          | Állványos köszörű         |
| Szúkitó gyűrű belső Ø       | 32 mm                     |
| Alak                        | 1                         |
| Tárcsa Ø D                  | 175 mm                    |
| Tárcsaszélesség T           | 25 mm                     |
| Terméknév attribútum        | 175×25×51                 |
| Furat Ø H                   | 51 mm                     |
| Termék fajtája              | Köszörűkorong             |

## Tartozék

Szúkitógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
51 mm

596000 51