

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 175×25×32, Típus: SC80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596310 SC80
GTIN	9003170029568
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Tömör keményfém és keményfémbetétes szerszámok élezéséhez, valamint öntöttvas és Wolfram munkadarabokhoz.

Specifikáció:

Szilícium-karbid, zöld, J keménységi fok

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Finomsági fok	finom

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Szilícium-karbid, zöld, J keménységi fok
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid, zöld
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	25 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	20 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	175 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	175×25×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

Tartozék

Szűkítőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához
32 mm

596000 32