

**Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm), 80×40×20, Típus: EK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Fazék köszörűkorong: **Nemes korund, fehér. Specifikáció: SD83All7PVK3F steel universal.**

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánkösörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Specifikáció	SD83All7PVK3F steel universal
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	6
Tárcsa Ø D	80 mm
Tárcsaszélesség T	40 mm

Terméknév attribútum	80×40×20
Furat Ø H	20 mm
Falvastagság W	6 mm
Padlóvastagság E	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong