



## CBN kombinált csiszoló fazékkő Deckel S0 / S0E-hez D×T×H (mm), 100×30×20, Típus: B64



### Rendelési adatok

Rendelés száma	597122 B64
GTIN	9003171749335
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

**Fazék- és tányér-köszörűkorongok CBN ill. gyémánt csiszolóbevonattal.**

**Nagy teljesítményű szerszámköszörű korongok szuperabrazív csiszolóanyag bevonattal** (CBN ill. gyémánt) műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. A alumínium-kompozit anyagokból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt járást biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.

#### Felhasználás:

HSS és keményfém tűk **gazdaságos elő- és készre csiszolásához** a köszörűkorong cseréje nélkül Deckel S0 / S0E gépekhez. Felhasználás párban a 597111 / 597112 ill. 597121 / 597122 sz. fazékkővel.

CBN bevonat hosszú forgácsot adó, Fe tartalmú anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint pl. edzett, erősen ötvözött krómacelemek és HSS anyagok (beleértve a porkohászati minőségeket is) és nikkel alapú ötvözetek. **Specifikáció: B17C50B, B64C50B HSS.**

### Műszaki leírás

Szemcsézet	B64
Csiszolóeszköz rövid jelölése	CBN
Specifikáció	B64C50B HSS
Csiszolóanyag	köbös bórnitrid
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	11A2
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	30 mm
Terméknév attribútum	100×30×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	8 mm
Csiszolóbevonat magassága X	2 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Száraz	alkalmas		