

**Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm), 80×40×20, Típus: SK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Fazék köszörűkorong: **Szinterkorund. Specifikáció: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Előny:

Palástoldalon műgyantába merítve a nagyobb élstabilitás érdekében.

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóanyag	Szinterkorund
Specifikáció	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	6

Tárca Ø D	80 mm
Tárccaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	80×40×20
Furat Ø H	20 mm
Falvastagság W	6 mm
Padlóvastagság E	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong