

**CBN tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 100×21×20, Típus: B126****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597410 B126
GTIN	9003176005566
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Szerszámköszörű korongok CBN csiszolóanyag bevonattal** műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Finom felületek érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Felhasználás:**

**Szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Erősen ötvözött (HSS) szerszám- és betétedzhető acélok, stellitek köszörüléséhez.**

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	B126
Specifikáció	B126C75B AMIGO-HSS.
Csiszolóeszköz rövid jelölése	CBN
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés

Csiszolóanyag	köbös bórnitrid
Alak	12C2F
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	21 mm
Terméknév attribútum	100×21×20
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	5 mm
Csiszolóbevonat magassága X	4 mm
Csiszolóbevonat szélessége U	5 mm
Termék fajtája	Csiszolótányér

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		