

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 20X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 20X22
GTIN	4045197438164
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Hajtószár furat Ø	12,5 mm
Kulcsnyílás ₁	20 mm
Teljes hossz	170 mm
Kulcsnyílás ₂	22 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtósár, hengeres Ø×teljes hossz 12X250 mm	621600 12X250
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245