

HOLEX**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 16X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 16X17
GTIN	4045197438119
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Hajtószár furat Ø	10,5 mm
Teljes hossz	150 mm
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Kulcsnyílás ₂	17 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 10X200 mm	621600 10X200
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245