

**Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm), 100×50×20, Típus: SC80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Fazék köszörűkorong: **Szilíciumkarbid, zöld. Specifikáció: C80I5V15-W-Carbide.**

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid, zöld
Specifikáció	C80I5V15-W-Carbide
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	6
Tárcsa Ø D	100 mm

Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	100×50×20
Furat Ø H	20 mm
Falvastagság W	10 mm
Padlóvastagság E	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong