

HOLEX**Endoszkóp szonda, rugalmas, Ø 5,5 mm, Szondahossz: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492937 1000
GTIN	4045197894540
Árucikk kategória	42L

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.

A szonda a teljes hosszán különösen ellenállóképes a fémszövetes védőtömlőnek köszönhetően. Különösen éles szélű öntvényelemekhez alkalmas. Képi nyílásszög 90°.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. **gépjárműveknél:** Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. **Légközlekedésben:** Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. **Építkezéseknél:** épület állagának megítéléséhez, vízkárokhöz, kártevők megjelenéséhez. **Csővezeték építésénél:** Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. **Hidraulika rendszerekben:**

Hengerekhez, szivárgásokhoz. **Fűtésnél, vízszerezésnél, légkondicionálásnál:** Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez.

Kártevőirtásnál: Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. **Rendőrség / vámhivatal:** Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

Alkalmazható:

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

Figyelem:

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej Ø-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

IP védettség osztály

IP 67

Kamera felbontás	640×480 px
Terméknév attribútum	Ø 5,5 mm
Termék fajtája	Szonda