

**Fazék köszörűkorong, kerámia D×T×H (mm), 100×50×20, Típus: EK80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Fazék köszörűkorong: **Nemes korund, fehér. Specifikáció: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Előny:

Palástoldalon műgyantába merítve a nagyobb élstabilitás érdekében. **Palástoldalon műgyantába merítve** a nagyobb élstabilitás érdekében.

Felhasználás:

Fúrók, marók, stb. utánköszörüléséhez. Nedves köszörülés emulzióval, ill. csiszolóolajjal ajánlott.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Specifikáció	SD83AII7PVK3F steel universal
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés

Alak	6
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	100×50×20
Furat Ø H	20 mm
Falvastagság W	10 mm
Padlóvastagság E	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong