

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 18X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 18X19
GTIN	4045197438133
Árucikk kategória	62C

**Leírás****Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

**Szabvány:**

**DIN 896 B**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél cső, krómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	18 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	19 mm
Teljes hossz	160 mm
Hajtószár furat Ø	12,5 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

**Tartozék**

Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245
Hajtósár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 12X250 mm	621600 12X250