

**HOLEX****Csőkulcs, Kulcsnyílás: 27X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 27X32
GTIN	4045197438225
Árucikk kategória	62C

**Leírás****Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

**Szabvány:**

**DIN 896 B**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél cső, krómozott.

**Műszaki leírás**

Hajtószár furat Ø	16,5 mm
Teljes hossz	200 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	32 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	27 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

**Tartozék**

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 16X400 mm

621600 16X400