

**Csőkulcs, Kulcsnyílás: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620120 30X32
GTIN	4045197438232
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	32 mm
Hajtószár furat Ø	16,5 mm
Teljes hossz	200 mm
Kulcsnyílás ₁	30 mm
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtósár, hengeres Øx teljes hossz 16X400 mm

621600 16X400